



Utikač NECC-M-S-R3G8PP-HX-PN

Broj dijela: 5195384

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
protokol	Ethernet PROFINET
Dodatne funkcije	zadovoljava AIDA zahtjeve
Učestalost priključivanja	750
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	90 g
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	RJ45
Električni priključak 1, broj pinova / žica	8
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 1, vrsta montaže	Push-pull s zaključavanjem kako bi se spriječilo nenamjerno povlačenje
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Stezaljka za povezivanje kroz izolaciju
Područje pogonskog napona DC	50 V
Nazivni radni napon DC	50 V
Opterećenje struje pri 40°C	1.75 A
Otpor prenapona	1500 V
Zaštita	Moguće 360°
Svojstva prijenosa	Kategorija 5 prema ISO/IEC 11801 Kategorija 5 prema TIA/EIA-568B
Zaštita od izravnog i neizravnog kontakta	PELV
Vijčani spoj kabela	Pg11 šesterokut SW20
Promjer kabela	5.5 mm...10 mm
Promjer žice	1.6 mm
Nazivni presjek vodiča	0.25 mm ² ...0.32 mm ² AWG22 AWG23
Napomena o presjeku spoja	0,25 - 0,32 mm ² za jednožilni vodič
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C

Svojstvo	Vrijednost
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Ispitano na vatru	UL94 V-0
Stupanj onečišćenja	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink, poniklan
Boja kućišta	srebro
Materijalne brtve	NBR TPE-V
Materijal utikačkih kontakata	Legura bakra, poniklana i pozlaćena
Dopuštena izolacijska čahura	PP PUR PVC