

Okrugli cilindar DSNU-40-150-PPS-A

Broj dijela: 5262772

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	150 mm
Promjer klipa	40 mm
Navoj klipnjače	M12x1,25
Prigušenje	samopodešavajući pneumatski krajnji položaj amortizera
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Klip Piston rod Cilindrična cijev
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Način rada	dvoradni
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Duljina prigušenja	18 mm
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), obrnuto	633.3 N
Teoretska sila pri 0,6 MPa (6 bara, 87 psi), napredovanje	752.9 N
Pokretna masa	470 g
Težina proizvoda	1021 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura
Materijalne brtve	NBR TPE-U (PU)
Materijal klipnjače	visokolegirani čelik
Materijal cijevi cilindra	visokolegirani nehrđajući čelik