


# Prigradnja krajnjeg tipkala DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

Broj artikla: 534472

FESTO

za zakretne pogone s montažnim sučeljem prema VDI/VDE 3845.  
Odgovarajuće za sve zakretne pogone DAPS i samo za DRD/DRE s  
veličinama 4 do 225. Za zakretne pogone DRD/DRE s veličinama 1 do 2,  
odnosno 375 do 880, montaža je moguća samo s adapterom DAPZ-SBZ-....



## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	8 ... 13 mm
Zasnovano na normi	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblik	okruglo
Položaj ugradnje	proizvoljno
Otpornost na kratki spoj	da
Funkcija sklopnog elementa	Isklopnik
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Princip mjerenja	induktivno
Indikacija sklopnog položaja	ne
Napon izolacije	25 V
Nazivni pogonski napon DC	8 V
Uklopni izlaz	NAMUR
Čvrstoća na udarno naprezanje	0,5 kV
Stupanj onečišćenja	3
ATEX kategorija plina	II 2G
Ex vrsta zaštite od paljenja - plin	EEx ia IIC T6
Ex temperatura okoline	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
Mjesto izdavanja certifikata	TÜV 99 ATEX 1479 X
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-Ex-zaštita-smjernica (ATEX)
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-25 ... 70 °C
Sklopna struja prigušena	≤ 1 mA
Sklopna struja neprigušena	≥ 3 mA
Električni priključak	Vijčana stezaljka utično
Navojni spoj kabela	M20x1,5
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	EPDM
Informacije o materijalima, poklopac kućišta	PA
Informacije o materijalima, podnožje kućišta	PA
Informacije o materijalima, konzola	PA