


Filtar-regulator MS4-LFR-1/4-D7-CUM-AS

Broj artikla: 535718

FESTO

Maksimalni izlazni tlak 12 bara, filtar 5 µm, s manometrom, moguće zatvaranje glave regulatora, metalna zdjelica, ručni ispust kondenzata, smjer protoka slijeva nadesno.



Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|--|
| Veličina | 4 |
| Serijski broj | MS |
| Osiguranje aktiviranja | Okretni gumb s blokadom s priborom se zatvara |
| Položaj ugradnje | okomito +/- 5° |
| Finoća filtra | 5 µm |
| Ispust kondenzata | ručno okrećući |
| Konstruktivna struktura | Filtar-regulator s manometrom |
| Maks. količina kondenzata | 25 ml |
| Funkcija kontrolera | Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem s karakteristikom povratne struje |
| Zaštita od ljuštenja | integrirano kao metalna zdjelica |
| Pokaz tlaka | s manometrom |
| Pogonski tlak | 0,8 ... 14 bar |
| Područje regulacije tlaka | 0,5 ... 12 bar |
| Maks. tlačna histereza | 0,25 bar |
| Normalni nazivni protok | 1.200 l/min |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inertni plinovi |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 |
| Temperatura ležaja | -10 ... 60 °C |
| Klasa čistoće zraka na izlazu | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okoline | -10 ... 60 °C |
| Težina proizvoda | 475 g |
| Vrsta pričvršćenja | po izboru: Ugradnja prednje ploče Ugradnja vodova s priborom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Pneumatski priključak 2 | G1/4 |
| Materijal - napomena | RoHS sukladno |
| Informacija o materijalu, brtve | NBR |
| Informacija o materijalu, kućište | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, ljsuka | Aluminijski tlačni lijev |
| Informacija o materijalu, okno za gledanje | PA |
| Informacija o materijalu, razdvojni tanjur | POM |