

# Elektromagnetski ventil VSCS-B-M32C-MD-WB-F8

Broj dijela: 8028540

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Vrsta aktiviranja	električni
Ukupna širina	30 mm
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	34 l/min
Pneumatski radni priključak	Veličina priključne ploče 30 mm prema ISO 15218
Radni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Konstruktivna struktura	Ventil priključne ploče
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	ISO 15218
Ručno nadjačavanje	odmarajući se impulsno
Vrsta poreza	izravno
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Preklapanje	negativno prekrivanje
Napomena o prisilnoj dinamizaciji	Učestalost uklapanja barem 1/tjedno
Maksimalna frekvencija prebacivanja	5 Hz
Vrijeme isključenja	8 ms
Vrijeme uključanja	8 ms
Radnog ciklusa	100%
Maksimalni pozitivan test puls sa 0 signalom	3 ms
Maks. negativan ispitni impuls s 1 signalom	3.4 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji

<b>Svojstvo</b>	<b>Vrijednost</b>
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...50 °C
Temperatura okoline	-10 °C...50 °C
Vrsta montaže	CNOMO
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR