


Lažni utikač
NEAC-M-S-BD-R3SCPP
Broj dijela: 8090740

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	34 mm
visina	22.4 mm
duljina	69.2 mm
Težina proizvoda	75.4 g
Veličina spremnika	1
Električni priključak 1, tehnika spajanja	za RJ45 i SC-RJ
Električni priključak 1, vrsta montaže	Push-Pull
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Boja kućišta	srebro
Materijal za kućište	Lijevani cink, poniklan
Materijalne brtve	NBR
Ispitano na vatru	UL94 V-0