

Solenoidni svitak VACS-C-R8-1RAL

Broj dijela: 8135909

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta aktiviranja	električni
Položaj montaže	po želji
Odgovara normi	IEC 61010-1 ISO 20401
Prikaz statusa signala	LED
Radnog ciklusa	100%
Klasa izolacije	H
Klasa izolacije emajlirane žice	H
Nazivna struja podizanja po svitku solenoida	138 mA do 70 ms
Nazivna struja sa smanjenjem struje	50 mA nakon 70 ms
Parametri zavojnice	24VDC: NS1,2: HS3.3
Dopuštene fluktuacije napona	+/- 10 %
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
Tijelo za izdavanje certifikata	UL MH18122
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-20 °C...60 °C
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-20 °C...60 °C
Težina proizvoda	32.5 g
Maksimalna duljina kabela	30 m
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M8x1 A-kodirano prema EN 61076-2-104
Električni priključak 1, broj pinova / žica	3
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Vrsta montaže	s nazubljenom maticom

Svojstvo	Vrijednost
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA Čelik
Materijal solenoida	bakar Čelik Termoplast
Materijal namota	bakar