


Spojni kabel NEBM-T12W4-R-3-LE4

Broj dijela: 8140938

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Na temelju norme | EN 61076-2-111 |
| Oznaka linije | s nosačem natpisa |
| Težina proizvoda | 256 g |
| Senzor električnog priključka 1, funkcija | Stranica Field uređaja |
| Senzor električnog priključka 1, dizajn | okruglo |
| Električni priključak 1, vrsta priključka | Utičnica |
| Električni priključak 1, utičnica za kabel | pod kutom |
| Električni priključak 1, tehnika spajanja | M12x1, T-kodirano prema EN 61076-2-111 |
| Električni priključak 1, broj pinova / žica | 4 |
| Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice | 4 |
| Električni priključak 1, vrsta montaže | Vijčana brava |
| Senzor električnog priključka 2, funkcija | Kontrolna strana |
| Električni priključak 2, vrsta priključka | kabel |
| Električni priključak 2, tehnika spajanja | otvoreni kraj |
| Električni priključak 2, broj pinova / žica | 4 |
| Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice | 4 |
| Područje pogonskog napona DC | 0 V...60 V |
| Opterećenje struje pri 40°C | 5 A |
| Otpor prenapona | 1.5 kV |
| Zaštita | ne |
| Duljina kabela | 3 m |
| Kvaliteta upravljanja | pogodno za robote |
| Linija uvjeta ispitivanja | Uvjeti ispitivanja na zahtjev |
| Radius savijanja, fiksno polaganje kabela | 30 mm |
| Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela | 75 mm |
| Promjer kabela | 7.5 mm |
| Tolerancija promjera kabela | ± 0,2 mm |
| Struktura kabela | 4 x 0,75 mm ² |
| Nazivni presjek vodiča | 0.75 mm ² AWG19 |

| Svojstvo | Vrijednost |
|--|---------------------------------|
| Krajevi žice | ogoljen |
| Klasa zaštite | IP67 |
| Napomena o stupnju zaštite | u sastavljenom stanju |
| Temperatura okoline | -40 °C...80 °C |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -20 °C...80 °C |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU RoHS direktivi |
| UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema UK RoHS propisima |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Stupanj onečišćenja | 3 |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 0 - nema izloženosti koroziji |
| Materijal omotača kabela | PVC |
| Boja omotača kabela | crno |
| Materijal za kućište | TPE-U (PUR) |
| Boja kućišta | crno |
| Materijal za zaključavanje vijkom | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijalne brtve | HNBR |
| Materijal utikačkih kontakata | Mjed, pozlaćen |
| Materijal izolacijske čahure | PVC |