


Kočni otpornik CACR-KL2-21-W3600

Broj dijela: 8140961

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	600
Položaj montaže	slobodna konvekcija okomito
Otpornik za kočenje impulsne energije na 380 V.	21600 Ws
Otpornik za kočenje impulsne energije na 780 V.	21600 Ws
Učinkak pri 35% ED i 20°C	3600 W
Nominalni kočni otpornik snage	1440 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 380 V.	1440 W
Nazivna snaga kočnog otpornika na 780 V.	1440 W
Vrijednost otpora	21 Ohm
Odobrenje	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Težina proizvoda	8000 g
Vrsta montaže	neobavezno: s prolaznim provrtom s priborom
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS