


Distributer
NEDU-L1R2-R3L1G12M22-5L1-1L2-P-N-R3U1G12
Broj dijela: 8155230

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	IEC 60603-7-3
Odobrenje	RCM oznaka c UL us - Navedeno (OL)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E239998
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	520 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	PCB konektor RJ45
Električni priključak 1, broj pinova / žice	12
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	12
Električni priključak 1, vrsta montaže	Vijčana brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	RJ45
Električni priključak 2, broj pinova / žice	8
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 2, vrsta montaže	Uskočna brava
Senzor električnog priključka 3, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 3, dizajn	kvadrat
Električni priključak 3, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 3, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 3, tehnika spajanja	USB 2.0 tip B
Električni priključak 3, broj pinova / žice	4
Električni priključak 3, zauzeti stupovi / žice	4
Područje pogonskog napona DC	0 V...60 V
Opterećenje struje pri 40°C	1 A

Svojstvo	Vrijednost
Zaštita	da
Svojstva prijenosa	Prema kategoriji 5, EN 50173, klasa D Prema kategoriji 5, ISO/IEC 11801, klasa D.
Duljina kabela 1	5 m
Duljina kabela 2	1 m
Kvaliteta upravljanja	za statičke primjene
Radijus savijanja, fiksno polaganje kabela	30 mm
Promjer kabela 1	5.6 mm
Tolerancija, promjer kabela 1	± 0,2 mm
Promjer kabela 2	4.5 mm
Tolerancija, promjer kabela 2	± 0,2 mm
Klasa zaštite	IP20 IP66 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...55 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
Relativna vlažnost	5 - 85 % ne kondenzirajući
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU EMC direktivi prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom (u ugrađenom stanju)
Materijal omotača kabela	PVC
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	PC
Boja kućišta	transparentan
Materijal za zaključavanje vijkom	visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalne brtve	TPE-V
Materijal utikačkih kontakata	Mesing, niklani i pozlaćeni
Materijal izolacijske čahure	PVC