

Vrh jednokratne pipete DHAP-20-TA1-P960S

Broj dijela: 8160282

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	20 µl
Veličina spremnika	960
Konstruktivna struktura	Prihvatni dio vrha pipete za 20... 1000 µl jednokratnih vrhova pipeta iz Festa
Vrsta pakiranja	Hrpa
Bioopterećenje	ATP: $2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: besplatno DNA: <math>< 32</math> pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/mL RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	5 °C...40 °C
Napomena o temperaturi skladištenja	kratkotrajno za transport u pakiranju -25... 55 °C
Relativna vlažnost	10 - 90 % ne kondenzirajući
Okolišni uvjeti	Atmosferski tlak 80... 106 kPa
Temperatura okoline	5 °C...40 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vrha pipeta	PP