

# Vrh jednokratne pipete DHAP-300-TA1-P960S

Broj dijela: 8160283

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
volumen	300 µl
Veličina spremnika	960
Konstruktivna struktura	Prihvatni dio vrha pipete za 20... 1000 µl jednokratnih vrhova pipeta iz Festa
Vrsta pakiranja	Hrpa
Bioopterećenje	ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl BSE/TSE: besplatno DNA: $< 32$ pg menschliche DNA DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/mL RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	5 °C...40 °C
Napomena o temperaturi skladištenja	kratkotrajno za transport u pakiranju -25... 55 °C
Relativna vlažnost	10 - 90 % ne kondenzirajući
Okolišni uvjeti	Atmosferski tlak 80... 106 kPa
Temperatura okoline	5 °C...40 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal vrha pipeta	PP