

# Vrh jednokratne pipete DHAP-1000-TA1-P960R

Broj dijela: 8160284

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                            | Vrijednost  |
|-------------------------------------|---|
| volumen                             | 1000 µl   |
| Veličina spremnika                  | 960   |
| Konstruktivna struktura             | Prihvatni dio vrha pipete za 20... 1000 µl jednokratnih vrhova pipeta iz Festa  |
| Vrsta pakiranja                     | Stalak  |
| Bioopterećenje                      | ATP: $< 2 \cdot 10^{-12}$ mg/µl<br>BSE/TSE: besplatno<br>DNA: $< 32$ pg menschliche DNA<br>DNase: $\leq 5 \cdot 10^{-7}$ Kunitz units/µl<br>Endotoksin: $\leq 0,001$ EU/mL<br>RNase: $\leq 5 \cdot 10^{-9}$ Kunitz units/µl |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC    | 4 - posebno jako opterećenje korozijom  |
| LABS sukladnost                     | VDMA24364 zona III  |
| Temperatura skladištenja            | 5 °C...40 °C  |
| Napomena o temperaturi skladištenja | kratkotrajno za transport u pakiranju -25... 55 °C  |
| Relativna vlažnost                  | 10 - 90 %<br>ne kondenzirajući  |
| Okolišni uvjeti                     | Atmosferski tlak 80... 106 kPa  |
| Temperatura okoline                 | 5 °C...40 °C  |
| Napomena o materijalima             | U skladu s RoHS   |
| Materijal vrha pipeta               | PP  |