

Spojni kabel NEBM-L15G24-ES-10-LE24

Broj dijela: 8178804

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	1010 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Električni priključak 1, vrsta priključka	4x utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Schema spajanja L15
Električni priključak 1, broj pinova / žica	24
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	24
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	4x kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	24
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	24
Nazivni radni napon DC	24 V
Zaštita	da
Duljina kabela	10 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	23.1 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	33 mm
Promjer kabela	3.3 mm...4.6 mm
Struktura kabela	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Nazivni presjek vodiča	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Temperatura okoline	-40 °C...70 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
Relativna vlažnost	0 - 100 %
Nazivna visina umetka	<= 2000 m NHN
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK propisima za EMC
KC oznaka	KC-EMC

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal omotača kabela	PUR