

**Spojka**  
**EAMC-42-50-8-16**  
Broj dijela: 8186207

**FESTO**



**Podatkovni list**

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	8 mm
Montažni promjer 2	16 mm
Izvedbena veličina	42
Nazivna duljina	50 mm...50 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min...6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...-25 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	17 Nm
Težina proizvoda	148 g...148 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS