

Priključni blok VABS-P4-8S-G18

Broj dijela: 8186785

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Ukupna širina	12 mm
Položaj montaže	po želji
Posebna svojstva	Kompatibilan s kisikom prema DIN EN 1797
Konstruktivna struktura	Smjer spajanja bočno
Maksimalni broj položaja ventila	1
Radni tlak	0 bar...10 bar
Operativni medij	Inertni plinovi Zrak kisik
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć maksimalna veličina čestica 10 µm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-40 °C...80 °C
Srednja temperatura	5 °C...50 °C
Temperatura okoline	5 °C...50 °C
Težina proizvoda	40 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Anodised wrought aluminium alloy