


# Stezni ventil VZQH-2H-6-S5S5-V4V4EPM-6

Broj dijela: 8187048

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	Stezni ventil
Vrsta aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Stezaljka prema DIN 32676 red A
Nazivna veličina DN	6
Funkcija ventila	2/2 zatvoren, monostabilan
Smjer strujanja	reverzibilan
Tlak medija	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Ventil nazivnog tlaka PN	10
Pritisak rasprskavanja	1.6 MPa 16 bar 232 psi
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: 1] voda
Maksimalna viskoznost	4000 mm <sup>2</sup> /s
Srednja temperatura	-5 °C...100 °C
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	6 °C...8 °C
Protok Kv	0.7 m <sup>3</sup> /h
Vrijeme uključanja	1000 ms
Vrijeme isključanja	1000 ms
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS

Svojstvo	Vrijednost
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal za pokrivanje kućišta	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala poklopca kućišta	1.4404 / AISI 316L
Materijalne brtve	FPM HNBR
Materijal za zatvaranje elementa	EPDM
Težina proizvoda	427 g
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu