

Priključna ploča VABP-C13-100HFT0-F90-VDE1

Broj dijela: 8188509

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	100:1 struktura kanala
Priključak ventila odgovara standardu	VDI / VDE 3845-1
Radni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 7: -] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-40 °C...80 °C
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Težina proizvoda	1314 g
Vrsta montaže	s priborom
Pneumatski priključak	Dizajn priključne ploče, provjetravanje
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni pokrov	Kovana aluminijska legura, glatko eloksirana (20 µm)
Materijalne brtve	EPDM NBR
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura, eloksirana klizna (20 µm)
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik