


Jedinica s kuglastim ventilom VAPB-A-2 1/2-F-25-F07-PA80

Broj dijela: 8191925

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil Zakretni pogon
Vrsta aktiviranja	pneumatski
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp2 1/2
Indikator položaja prekidača	Smjer proreza = smjer protoka
Uzorak bušenja priрубnice	F07
Nazivna veličina DN	63
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Radni tlak	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Ventil nazivnog tlaka PN	25
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	45 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine drugi protočni mediji na zahtjev
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Srednja temperatura	-10 °C...200 °C
Protok Kv	535 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing, niklani

Svojstvo	Vrijednost
Broj materijala kućišta	2.0402 CW617N
Materijal brtve sjedala	PTFE
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed tvrdi krom
Kugla s brojem materijala	2.0402 CW617N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	2.0401 CW614N
Težina proizvoda	8990 g
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji