

Poklopac
NEAU-AK-M8
Broj dijela: 8196625

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Širina	10 mm
visina	11 mm
Izvedbena veličina	M8x1
Konstrukcija	Slijepi utikač
Vrsta montaže	zavrtnuto
Težina proizvoda	4.8 g
Veličina spremnika	8
Električni priključak	Utičnica
Klasa zaštite	IP67
Temperatura okoline	-5 °C...60 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Boja kućišta	crno
Materijal za kućište	PBT
Položaj montaže	po želji
Relativna vlažnost	0 - 90 %
Ispitano na vatru	UL94 V-0
boja	crno