

Spojka EAMD-67-65-40-32X32-U

Broj dijela: 8196714

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	40 mm
Montažni promjer 2	32 mm
Izvedbena veličina	67
Nazivna duljina	65 mm...65 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	4500 1/min...4500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...-25 °C
Maseni moment inercije	430 kgmm ²
Prenosivi moment	200 Nm
Težina proizvoda	787 g...787 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS