

Spojka EAMD-67-65-32-32X32-U

Broj dijela: 8196716

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|--------------------------|-------------------------|
| Montažni promjer 1 | 32 mm |
| Montažni promjer 2 | 32 mm |
| Izvedbena veličina | 67 |
| Nazivna duljina | 65 mm...65 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Maks. broj okretaja | 4500 1/min...4500 1/min |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...-25 °C |
| Relativna vlažnost | 0 - 95 % |
| Temperatura okoline | -25 °C...-25 °C |
| Maseni moment inercije | 430 kgmm ² |
| Prenosivi moment | 145 Nm |
| Težina proizvoda | 816 g...816 g |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |