

Spojka EAMD-56-56-32-23X27-U

Broj dijela: 8196718

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	32 mm
Montažni promjer 2	23 mm
Izvedbena veličina	56
Nazivna duljina	56 mm...56 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 1/min...5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...-25 °C
Maseni moment inercije	172 kgmm ²
Prenosivi moment	73 Nm
Težina proizvoda	435 g...435 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS