


Aksijalni komplet EAMM-A-L38-60RA

Broj dijela: 8197449

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	36 mm...36 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min...8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi moment	4.4 Nm
Težina proizvoda	254 g...254 g
Pogon koda sučelja	L38
Kod sučelja Motor In	60RA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS