


# Aksijalni komplet EAMM-A-L38-60H-G2

Broj dijela: 8197452

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	41 mm...41 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min...8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	3.5 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	4.4 Nm
Težina proizvoda	315 g...315 g
Pogon koda sučelja	L38
Kod sučelja Motor In	60H
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS