


Aksijalni komplet EAMM-A-N38-60G-G2

Broj dijela: 8197462

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	41 mm...41 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min...8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	14.5 kgmm ²
Prenosivi moment	16 Nm
Težina proizvoda	375 g...375 g
Pogon koda sučelja	N38
Kod sučelja Motor In	60G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS