


# Aksijalni komplet EAMM-A-N48-80G-G2

Broj dijela: 8197470

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                 | Vrijednost           |
|--------------------------|----------------------|
| Nazivna duljina          | 59 mm                |
| Položaj montaže          | po želji             |
| Maks. broj okretaja      | 6000 1/min           |
| LABS sukladnost          | VDMA24364-B2-L       |
| Temperatura skladištenja | -25 °C...60 °C       |
| Relativna vlažnost       | 0 - 95 %             |
| Klasa zaštite            | IP40                 |
| Temperatura okoline      | -10 °C...60 °C       |
| Maseni moment inercije   | 39 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosivi moment         | 21 Nm                |
| Težina proizvoda         | 689 g                |
| Pogon koda sučelja       | N48                  |
| Kod sučelja Motor In     | 80G                  |
| Napomena o materijalima  | U skladu s RoHS      |