

Aksijalni komplet EAMM-A-S62-80G-G3

Broj dijela: 8197473

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	80 mm...80 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	6000 1/min...6000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	34.8 kgmm ²
Prenosivi moment	21 Nm
Težina proizvoda	1440 g...1440 g
Pogon koda sučelja	S62
Kod sučelja Motor In	80G
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS