


Aksijalni komplet EAMM-A-S38-55A-G3

Broj dijela: 8197483

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	47 mm...47 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min...8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi moment	6.5 Nm
Težina proizvoda	260 g...260 g
Pogon koda sučelja	S38
Kod sučelja Motor In	55 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS