


Aksijalni komplet EAMM-A-S38-60RA-G2

Broj dijela: 8197484

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	49 mm...49 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min...8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi moment	6.5 Nm
Težina proizvoda	290 g...290 g
Pogon koda sučelja	S38
Kod sučelja Motor In	60RA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS