


Aksijalni komplet EAMM-A-D40-60P-S1-G2

Broj dijela: 8197497

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna duljina	52 mm...52 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min...8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-10 °C...-10 °C
Maseni moment inercije	5.87 kgmm ²
Prenosivi moment	12.5 Nm
Težina proizvoda	340 g...340 g
Pogon koda sučelja	D40
Kod sučelja Motor In	60p 60PA
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS