

Poklopac prsta prihvatnice HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Broj dijela: 8203480

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Min. promjer za hvatanje	30 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	55 mm
Radni hod	0 mm...55 mm
Broj prstiju za prihvata	2
Konstrukcija	za hvataljke
Konstruktivna struktura	pripijeni trenje
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	68 g
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 40 +5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal prstiju za prihvata	VMQ (silikon), detektibilan metal