

Poklopac prsta prihvatnice HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Broj dijela: 8203482

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	100
Min. promjer za hvatanje	80 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	110 mm
Radni hod	30 mm...125 mm
Broj prstiju za prihvata	4
Konstrukcija	za hvataljke
Konstruktivna struktura	pripijeni trenje
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	315 g
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 40 +5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal prstiju za prihvata	VMQ (silikon), detektibilan metal