

Poklopac prsta prihvatnice HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU

Broj dijela: 8203485

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	70
Min. promjer za hvatanje	55 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	80 mm
Radni hod	20 mm...90 mm
Broj prstiju za prihvata	3
Konstrukcija	za hvataljke
Konstruktivna struktura	pripijeni trenje
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	114 g
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 40 +5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal prstiju za prihvata	VMQ (silikon), detektibilan metal