


Utičnica za napajanje NECL-L12G4-C2-Q10

Broj dijela: 8203701

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Na temelju norme	EN 61076-2-111
Odobrenje	c UL us - Recognized (OL)
Tijelo za izdavanje certifikata	UL E474609
Vrsta montaže	zavrtnuto
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	49.18 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Napajanje
Senzor električnog priključka 1, dizajn	okruglo
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, tehnika spajanja	M12x1, L-kodirano prema EN 61076-2-111
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Vijčani terminal
Područje pogonskog napona DC	0 V...63 V
Nazivni radni napon DC	63 V
Opterećenje struje pri 40°C	16 A
Otpor prenapona	1.5 kV
Dopušteni promjer kabela	8 - 13 mm za električni priključak 1
Nazivni presjek vodiča	2.5 mm ² AWG14
Napomena o presjeku spoja	maksimalno 1,5 mm ² /AWG16 kada se koriste čahure za kraj žice
Klasa zaštite	IP65 IP67
Temperatura okoline	-40 °C...105 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	PA
Materijal za zaključavanje vijkom	Lijevani cink, poniklan
Materijal utikačkih kontakata	Pozlaćena legura bakra