

# Spojka EAMC-56-58-20-25-U

Broj dijela: 8203734

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	20 mm
Montažni promjer 2	25 mm
Izvedbena veličina	56
Nazivna duljina	58 mm...58 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	5500 1/min...5500 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...-25 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...-25 °C
Maseni moment inercije	128 kgmm <sup>2</sup>
Prenosivi moment	75 Nm
Težina proizvoda	275 g...275 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS