

Regulator tlaka MS9-LR-G-PE10-VS

Broj dijela: 8203866

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	9
Serijska	MS
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	pilot-upravljeni klipni kontrolni ventil
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan s kompenzacijom predtlaka sa sekundarnom ventilacijom
Radni tlak	6 bar...11 bar
Raspon regulacije tlaka	0.1 bar...10 bar
Maks. histereza tlaka	0.05 bar
Područje pogonskog napona DC	21.6 V...26.4 V
Maksimalna potrošnja električne energije	4.2 W
Maksimalna potrošnja struje	0.16 A
Nazivni radni napon DC	24 V
Mrežkanje	10 %
Opseg signala analogni ulaz	0 - 10 V
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] Inertni plinovi
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Rad s uljem nije moguć
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	10 °C...50 °C
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	1400 g
Vrsta montaže	neobavezno: Instalacija linije s priborom
Materijalni pokrov	PA ojačan
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Lijeveni aluminij
Materijal nosača za montažu	Lijeveni aluminij
Materijal za kućište	Lijeveni aluminij

Svojstvo	Vrijednost
Materijal konektora modula	Lijevani aluminij
Materijalna membrana	NBR
Materijal ventilski navoj	Kovana aluminijska legura NBR POM