


Jedinica za vođenje FEN-12/16-100-KF

Broj dijela: 8204027

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina | 12/16 |
| Hod | 100 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Vodilica za kuglice |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Maks. sila Fy | 520 N |
| Maksimalna sila Fy statična | 830 N |
| Maks. sila Fz | 520 N |
| Maksimalna sila Fz statična | 830 N |
| Maks. moment Mx | 12 Nm |
| Maksimalni moment Mx statički | 20 Nm |
| Maks. Moment My | 7 Nm |
| Max Trenutak Moja statika | 12 Nm |
| Maks. moment Mz | 7 Nm |
| Maks. moment Mz statičan | 12 Nm |
| Sila pomaka | 15 N |
| Pokretna masa | 281 g |
| Težina proizvoda | 549 g |
| Vrsta montaže | s unutarnjim navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Element vodilice materijala | Poboljšani čelik |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal ploče jarma | Kovana aluminijska legura, eloksirana |