

Jedinica za vođenje FEN-25-50-KF

Broj dijela: 8204034

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina | 25 |
| Hod | 50 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Vodilica za kuglice |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Maks. sila Fy | 520 N |
| Maksimalna sila Fy statična | 830 N |
| Maks. sila Fz | 520 N |
| Maksimalna sila Fz statična | 830 N |
| Maks. moment Mx | 15 Nm |
| Maksimalni moment Mx statički | 24 Nm |
| Maks. Moment My | 20 Nm |
| Max Trenutak Moja statika | 31 Nm |
| Maks. moment Mz | 20 Nm |
| Maks. moment Mz statičan | 31 Nm |
| Sila pomaka | 15 N |
| Pokretna masa | 329 g |
| Težina proizvoda | 873 g |
| Vrsta montaže | s unutarnjim navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Element vodilice materijala | Poboljšani čelik |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal ploče jarma | Kovana aluminijska legura, eloksirana |