

Jedinica za vođenje FEN-20-200-GF

Broj dijela: 8204050

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina | 20 |
| Hod | 200 mm |
| Položaj montaže | po želji |
| Vodilica | Klizna vodilica |
| Konstruktivna struktura | Vodilica |
| Zaštita od eksplozije | Obratite pažnju na napomenu u potvrdi |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | -20 °C...80 °C |
| Sila pomaka | 15 N |
| Pokretna masa | 509 g |
| Težina proizvoda | 1113 g |
| Vrsta montaže | s unutarnjim navojem |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Element vodilice materijala | visokolegirani čelik |
| Materijal za kućište | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijal ploče jarma | Kovana aluminijska legura, eloksirana |