

# Plastično crijevo PUN-H-6X1-RT-25

Broj dijela: 8204446

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost  |
|--|---|
| Vanjski Ø                                | 6 mm  |
| radijus savijanja relevantan za protok   | 26 mm   |
| Unutra-Ø                                 | 4 mm  |
| Min. radijus savijanja                   | 10 mm   |
| Informacije o aplikaciji                 | Na bazi TPE-U etera   |
| Svojstva crijeva                         | pogodan za energetske lance   |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon   | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi   |
| Radni tlak ovisan o temperaturi          | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi   |
| Napomena o radnom tlaku                  | Voda: radni tlak ovisan o temperaturi, vidi dijagram, maks. 0,3 MPa na 0 - 60 °C  |
| Odobrenje                                | TÜV   |
| Tijelo za izdavanje certifikata          | B 013277 0506 00  |
| Operativni medij                         | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]<br>Voda (tekuća, bez leda)   |
| Materijal za ispitivanje požara          | UL94 HB   |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-B2-L  |
| Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija | Metali s masenim udjelom većim od 1 % bakra, cinka ili nikla kao glavnom komponentom isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama |
| Klasa čiste sobe                         | Statički ugrađen element, nije moguća značajna evaluacija prema ISO 14644-1   |
| Kvaliteta hrane                          | pogledajte proširene informacije o materijalu   |
| Temperatura okoline                      | -35 °C...60 °C  |
| Težina proizvoda po dužini               | 0.0183 kg/m   |
| Pneumatski priključak                    | za utični priključak, vanjski Ø 6 mm<br>za utičnu nazuvicu unutarnje Ø 4 mm sa preklopnom maticom   |
| boja                                     | Crvena  |
| Tvrdoća po Shoreu                        | D 52 +/-3   |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS   |

| Svojstvo            | Vrijednost |
|---------------------|------------|
| Materijalno crijevo | TPE-U (PU) |