

Prihvatni prst HAFH-B30-16-45-N

Broj dijela: 8207226

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	16
Položaj montaže	po želji
Konstrukcija	za hvataljke
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Težina proizvoda	42 g
Vrsta montaže	pričvršćen na hvataljku
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Čeljusti za hvatanje materijala	Aluminijska kovana legura, eloksirana
Materijal kapa	POM
Materijalna ploča	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	Pocinčani čelik
Materijal klinova za centriranje	Čelik
Materijal prstiju za prihvat	Kovana aluminijska legura, eloksirana