


Mekana prihvatanica HPSX-40-2-S-40-BU-RA50

Broj dijela: 8207885

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Radni hod	0 mm...55 mm
Min. promjer za hvatanje	30 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	55 mm
Vrsta pogona	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Funkcija hvataljke	Prilagodljivo
Broj prstiju za prihvati	2
Konstruktivna struktura	pripijeni trenje
Radni tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Poklopac tlaka pucanja	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Hvatalica maks. radne frekvencije	5 Hz
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa zaštite	IP69K
Ukupna sila hvatanja	5 N
Težina proizvoda	240 g
Vrsta montaže	do ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni adapter	PA ojačan

Svojstvo	Vrijednost
Materijalni vijci	Plemeniti čelik
Materijal prstiju za prihvat	VMQ (silikon), detektibilan metal
Materijal kapa	PA ojačan
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 40 +5