


Mekana prihvatanica HPSX-70-3-S-40-BU-RA50

Broj dijela: 8207889

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	70
Radni hod	20 mm...90 mm
Min. promjer za hvatanje	55 mm
Maksimalni promjer za hvatanje	80 mm
Vrsta pogona	pneumatski
Položaj montaže	po želji
Način rada	dvoradni
Funkcija hvataljke	Prilagodljivo
Broj prstiju za prihvati	3
Konstruktivna struktura	pripijeni trenje
Radni tlak	-0.085 MPa...0.02 MPa -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Poklopac tlaka pucanja	0.06 MPa 0.6 bar 8.7 psi
Hvatalica maks. radne frekvencije	5 Hz
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Klasa zaštite	IP69K
Ukupna sila hvatanja	10 N
Težina proizvoda	318 g
Vrsta montaže	do ISO 9409-1-50-4-M6
Pneumatski priključak	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalni adapter	PA ojačan

Svojstvo	Vrijednost
Materijalni vijci	Plemeniti čelik
Materijal prstiju za prihvat	VMQ (silikon), detektibilan metal
Materijal kapa	PA ojačan
boja	plava
Tvrdoća po Shoreu	A 40 +5