


# Vakuumska čašica OGVM-30X65-AV-N-G38F

Broj dijela: 8210277

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                           | Vrijednost                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Usis za izjednačenje visine                        | 7 mm                                                        |
| Min. radijus obratka                               | 15 mm                                                       |
| Nazivna veličina                                   | 6 mm                                                        |
| Veličina vakuumske čašice                          | 30x65 mm                                                    |
| Volumen usisa                                      | 11.5 cm <sup>3</sup>                                        |
| Priključni položaj                                 | gore                                                        |
| Položaj montaže                                    | po želji                                                    |
| Oblik usisne čašice                                | ovalni mijeh 1,5-struki                                     |
| Radni tlak                                         | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nazivni radni tlak                                 | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Operativni medij                                   | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]           |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC                   | 2 - umjereno opterećenje korozijom                          |
| LABS sukladnost                                    | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Temperatura okoline                                | -20 °C...80 °C                                              |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku             | 66 N                                                        |
| Vertikalna poprečna sila pri nazivnom radnom tlaku | 104 N                                                       |
| Težina proizvoda                                   | 51 g                                                        |
| Vrsta montaže                                      | bez vakuumskog priključka                                   |
| Vakuumski priključak                               | Unutarnji navoj G3/8                                        |
| boja                                               | crno                                                        |
| Tvrdoća po Shoreu                                  | 60 +/- 5                                                    |
| Materijal otvora za uvrtanje                       | Kovana aluminijska legura                                   |
| Napomena o materijalima                            | U skladu s RoHS                                             |
| Materijal usisne čašice                            | NBR                                                         |