


Vakuumska čašica OGVM-80-G-N-G38F

Broj dijela: 8211023

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Usis za izjednačenje visine	12.8 mm
Min. radijus obratka	45 mm
Nazivna veličina	7 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	48 cm ³
Priključni položaj	gore
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okruglog oblika zvona
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nazivni radni tlak	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1/A2-L
Temperatura okoline	-20 °C...80 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	220 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	241 N
Težina proizvoda	45 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	Unutarnji navoj G3/8
boja	crno
Tvrdoća po Shoreu	60 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	NBR