


Vakuumski usisni ventil ISV-1/4-F1A

Broj dijela: 8217205

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	G1/4
Pogodnost impulsa izbacivača	8 MPa 8 bar
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potreban protok usisnog volumena na -0,05 MPa (-0,5 bara, -7,25 psi)	1.6 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	16 g
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Materijalna opruga	visokolegirani čelik
Filter materijal	Kovana aluminijska legura Mreža od nehrđajućeg čelika
Materijal za kućište	Kovana aluminijska legura
Materijal banjo vijaka	Kovana aluminijska legura
Materijal pluta	POM