


Vakuumski usisni ventil ISV-M5-F1A

Broj dijela: 8217206

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	M5
Pogodnost impulsa izbacivača	8 MPa 8 bar
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar
Potreban protok usisnog volumena na -0,05 MPa (-0,5 bara, -7,25 psi)	1 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Pogodno za proizvodnju baterija sa smanjenim vrijednostima Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Filter materijal	Sinterirana bronca
Materijal za kućište	visokolegirani čelik