

# Okrugli cilindar DPRA-N-1 1/16"-1-SME-N

Broj dijela: 8217841

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost   |
|---|--|
| Hod                                     | 1 in   |
| Promjer klipa                           | 1 1/16"  |
| Navoj klipnjače                         | 5/16-24 UNF-2A                                     |
| Prigušenje                              | nema slabljenja                                    |
| Položaj montaže                         | po želji   |
| Kraj klipnjače                          | Vanjski navoj                                      |
| Konstruktivna struktura                 | Klip<br>Klipnjača<br>Cilindrična cijev             |
| Detekcija položaja                      | bez  |
| Osiguranje od zakretanja/vođenje        | okrugla klipnjača                                  |
| Radni tlak                              | 9.99 psi...150 psi                                 |
| Način rada                              | jednoradni   |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364 zona III                                 |
| Temperatura okoline                     | -40 °F...300 °F                                    |
| Težina proizvoda                        | 0.33 lb  |
| Pneumatski priključak                   | 1/8 NPT  |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijalne brtve                       | NBR  |
| Materijal klipnjače                     | visokolegirani nehrđajući čelik                    |
| Materijal cijevi cilindra               | visokolegirani nehrđajući čelik                    |