

Okrugli cilindar DPRA-N-1 1/4"-1-NGP4-N

Broj dijela: 8217855

FESTO



Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Hod | 1 in |
| Promjer klipa | 1 1/4" |
| Navoj klipnjače | 7 / 16-20 UNF-2A |
| Prigušenje | nema slabljenja |
| Položaj montaže | po želji |
| Kraj klipnjače | Vanjski navoj |
| Konstruktivna struktura | Klip Klipnjača Cilindrična cijev |
| Detekcija položaja | bez |
| Osiguranje od zakretanja/vođenje | okrugla klipnjača |
| Radni tlak | 9.99 psi...150 psi |
| Način rada | dvoradni |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji |
| LABS sukladnost | VDMA24364 zona III |
| Temperatura okoline | -40 °F...300 °F |
| Težina proizvoda | 0.59 lb |
| Pneumatski priključak | 1/8 NPT |
| Napomena o materijalima | U skladu s RoHS |
| Materijalne brtve | NBR |
| Materijal klipnjače | visokolegirani nehrđajući čelik |
| Materijal cijevi cilindra | visokolegirani nehrđajući čelik |